

Werkstukaanslag 3-dimensionaal, Type: 150



Bestelgegevens

Bestelnummer	360430 150
GTIN	2050001073303
Artikelklasse	38F

Omschrijving

Uitvoering:

5 assen traploos 360° draaibaar.

- **Traploze en snelle instelling.**
- **Opname M8 voor T-groefstukken of directe montage.**

Toepassing:

Voor gebruik op frees- en boormachines.

Materiaal:

Geëloxeerd aluminium.

Accessoires:

T-groefstukken met M8 zie nr. 370520 maat 12 – 18.

Nuttige hoogte N: 145 mm

S-asafstand A: 80 mm

Nuttige hoogte N: 145 mm

Totale hoogte: 210 mm

S-asafstand A: 80 mm

Geschikt voor kleurcode: Centro Gripp

Geschikt voor kleurcode: Basic

Geschikt voor kleurcode: Duo Plus

Technische beschrijving

Totale hoogte	210 mm
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
Geschikt voor kleurcode	Basic
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	HD-Allmatic
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Gewicht	0,65 kg
Nuttige hoogte N	145 mm
S-asafstand A	80 mm
Producttype	Werkstukaanslag

Accessoires

Reservehandvat Type GRIFF	360431 GRIFF
---------------------------	--------------