



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 100-125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 100-125
GTIN	5051102001346
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	100 - 125 mm
Meetdiepte met verlengstuk	265 mm
Maat a	0,5 mm

Standaardmeetdiepte	115 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezings	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 110 mm	484030 110
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm	484030 125
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Reservemeetkop XT Meetbereik 100-125 mm	428605 100-125