



## Verticale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376505 1
GTIN	4020772008888
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Totale hoogte	98 mm
Boring-Ø d	4,5 mm
Gatafstand f	22,5-26 mm

totale lengte	61 mm
Spanschroef	M5×30 mm
Gatafstand e	16 mm
Houdkracht P2	1100 N
Houdkracht P1	600 N
Type	6800NIJ
Spanhoogte H	19 mm
Producttype	Verticale spanner