



Verticale spanner met verticale voet, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	376510 4
GTIN	4020772007843
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

met verticale voet voor bevestiging op bruggen en voor lasconstructies.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P2	3000 N
totale lengte	141 mm
Houdkracht P1	1700 N

Totale hoogte	244 mm
Spanschroef	M8×65 mm
Gatafstand e	32 mm
Boring-Ø d	8,6 mm
Type	6802J
Spanhoogte H	55,5 mm
Producttype	Verticale spanner