



Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	376610 2
GTIN	4020772008079
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Spanschroef	M6×35 mm
Houdkracht P2	1200 N
Boring-Ø d	5,6 mm
Totale hoogte	45 mm
Gatafstand f	19,5-29,5 mm
totale lengte	162 mm

Gatafstand e	26 mm
Houdkracht P1	1000 N
Type	6830J
Spanhoogte H	24 mm
Producttype	Horizontale spanner