

**HOLEX****Montageliniaal brede uitvoering, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460750 3000
GTIN	4045197226730
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

i-vormstaal met gewichtsbesparende boringen. Met fijn geslepen controlevlakken. Zijvlakken eveneens geslepen. Middengedeelte hamerslaggelakt.

**Brede uitvoering, nauwkeurigheid 0.****Levering:**

Inclusief testrapport fabrikant.

**Opmerking:**

Let op: de levering is **niet franco**. Levering in houten box.

**Technische beschrijving**

Lengte	3000 mm
Doorsnede hoogte	180 mm
Doorsnede breedte	60 mm
Gewicht	45,5 kg
Kalibratie	F7

Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	0
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 0
Materiaal	I-vormstaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Montageliniaal

### Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 3000 mm	026080 3000
--	-------------