



Horizontale spanner met haakse voet, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	376640 4
GTIN	4020772008291
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met haakse voet voor montage aan de zijkant.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	133 mm
Gatafstand f	32 mm
Houdkracht P1	2000 N
Houdkracht P2	3000 N
Spanschroef	M8×65 mm

totale lengte	282 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Gatafstand e	32 mm
Type	6833J
Spanhoogte H	60 mm
Producttype	Horizontale spanner