



Schuifstangspanner met omzetbare hendel, Type: 5



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 376760 5 |
| GTIN | 4020772092641 |
| Artikelklasse | 35A |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer stabiele constructie, met schuifstangeleiding.**
- **Schuifstang en hendel gelijklopend.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer.**
- **Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.**
- **Veredelde spanschroef.**
- **Geharde pennen, onderhoudsvrije sinterbussen.**
- **Voor hoge spankrachten.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer, gebruineerd.**

Toepassing:

- **Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.**
- **Als druk- en trekspanner.**
- **Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.**
- **Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------|
| Breedte basisdeel n | 58 mm |
| Spanhoogte h tot hart schroef | 18 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gatafstand m | 41 mm |
| Gatafstand g | 41 mm |
| Boring-Ø d | 8,5 mm |
| Gatafstand l | 35 mm |
| Houdkracht P (druk en trek) | 12000 N |
| Lengte basisdeel f | 137 mm |
| Spanschroef | M10X50 mm |
| Gatafstand k | 8 mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Spanslag | 50 mm |
| Totale hoogte H | 210 mm |
| Totale lengte L | 250 mm |
| Type | 6842PL |
| Producttype | Schuifstangspanner |