



## Stalen precisielinaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 3000mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	461600 3000
GTIN	4045197234841
Artikelklasse	42G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Roestvrij** speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

### Technische beschrijving

Doorsnede dikte	1 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Lengte	3000 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,9 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Linaal

### Dienstverlening

KalibratieStalen linaal Maximale lengte 3000/2 mm	026200 3000/2
---	---------------