

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 2, Lengte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460500 3000
GTIN	4045197206770
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Opmerking:

roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek. Let erop dat **deze maten niet franco** worden geleverd.

Technische beschrijving

Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Vorm	A
Lengte	3000 mm
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,083 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	2
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 2
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7

Producttype

Stalen rij

Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 3000 mm

026080 3000