



## Schuifstangspanner korte uitvoering, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376700 3
GTIN	4020772008550
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Passchroeven veredeld.

- **Compacte constructie dankzij handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

#### Toepassing:

- **Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.**

#### Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

#### Opmerking:

- **Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Houdkracht P (druk en trek)	2500 N
Spanschroef	M8x35 mm

Spanslag	40 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M 20×1,5 mm
Totale hoogte H	123 mm
Totale lengte L	258 mm
Type	6844J
Producttype	Schuifstangspanner

---

## Accessoires

Haakse voet stabiel Type 2	376730 2
Haakse voet stabiel Type 3	376730 3
Haakse voet stabiel Type 5	376730 5