

**Haarliniaal, gebruineerd, in etui, Lengte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460100 150
GTIN	4045197206534
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.

Kunstmatig verouderd spec. staal, beide afschuiningen gebruineerd (spiegelvrij).

**Opmerking:**

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van  $\pm 15^\circ$ ; t.o.v. het symmetrievlak.

**Technische beschrijving**

Rechtheidstolerantie van de meetzijde	0,003 mm
Lengte	150 mm
Norm	DIN 874
Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Oppervlak fase	gebruineerd (spiegelvrij)
Verpakking	Etui
Kalibratie	F6
Producttype	Haarliniaal

**Dienstverlening**

KalibratieHaarliniaal Maximale lengte 200 mm	026000 200
DAkS-kalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm	026010 500