

**Stalen precisielinaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461600 2000
GTIN	4045197234834
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Roestvrij** speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	2000 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,7 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Linaal

**Dienstverlening**

KalibratieStalen linaal Maximale lengte 2000/2 mm	026200 2000/2
---	---------------