

**Bek 20 mm, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel, Voor type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361227 125
GTIN	4250364400763
Artikelklasse	34A

**Omschrijving****Toepassing:**

Spanvlakken gecoat voor hoge wrijvingscoëfficiënten, een minimaal 2 keer hogere houdkracht (vergelijkingshardheid 80 HRC).

**T.b.v.:**

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.

**Technische beschrijving**

Hoogte $h_1$	45 mm
Breedte $b_1$	20 mm
Voor type	125
Beklengte l	62 mm
Hoogte $h_2$	14 mm
$c_1$	39 mm
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Bekbreedte b	96 mm

Spanbereik S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
$l_1$	4 mm
c	12 mm
Bekhoogte h	50 mm
Producttype	Bankschroefbekken