



Opspanbek voor klemstukken, voor T-Rex / Centro Gripp pendelend, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361207 125
GTIN	4250364401678
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbekken voor de opname van standaardklemstukken nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (niet geschikt voor universele klemset nr. 361345 gr. 125 en nr.361350 gr. 125). Mobiele bek, pendelend, voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v. :

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.

Technische beschrijving

Voor type	125
Bekbreedte b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Bekhoogte h	16 mm
Beklengte l	79 mm
Spanbereik maximaal rond	226 / 250 mm
Spanbereik minimaal rond	80 / 80 mm

Spanbereik maximaal vierkant	185 / 247 mm
Spanbereik minimaal vierkant	26 / 27 mm
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
Producttype	Bankschroefbekken