



Sluitspanner verticaal, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376820 3
GTIN	4020772008659
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
- Zelfremmende werking voorkomt openen.
- Klinknagels van roestvrij staal.
- Handgreep van oliebestendige kunststof.
- Spanners zijn verzinkt.
- Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
- Lagerbussen inzetgehard.
- Lagerpunten ingevet.
- Haak veredeld.

Compleet met tegenhouder.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Opmerking:

- Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.
- Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Technische beschrijving

Boring-Ø d	6,5 mm
Gatafstand f	24,5 - 32 mm
Verstelafstand van de spanhaak c	6,5 - 36 mm
Gatafstand e	19 mm
Houdkracht P (trek)	3200 N
Spanhoogte h	19 mm
Totale hoogte H	70 mm
Totale lengte L	125 mm
Type	6848VJ
Producttype	Sluitspanner