



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap, Meetbereik: 65-80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf maat 20), nr. 498951 (tot maat 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	80 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maat a	0,5 mm
Meetbereik	65 - 80 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,005 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75