

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

**Opmerking:**

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	40 - 50 mm
Maat a	11 mm
Standaardmeetdiepte	84 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1584 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/500	428802 4/500
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/150	428802 4/150