



Bek 64 mm, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361222 125
GTIN	4250364400749
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

voor het spannen van kleine tot middelgrote werkstukken. Spannen van onbewerkte delen mogelijk met 2 verstelbare klemstukken. Gladde spanvlakken voor het spannen van voorbewerkte werkstukken.

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.

Technische beschrijving

Spanbereik S2	66 – 138 / – mm
Bekbreedte b	96 mm
Breedte b ₁	64 mm
Spanbereik S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Bekhoogte h	45 mm
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
n ₁	37 mm

Hoogte h ₂	14 mm
Beklengte l	79 mm
Voor type	125
Spanbereik S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Producttype	Bankschroefbekken