



Opspanbek vast, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361331 125
GTIN	4250364402422
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbek voor opname van wigopnames en verschillende klemstukken. Wigopnames, klemstukken en klemset kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende werkstukgeometrieën veilig te spannen.

T.b.v. :

Titan 2 nr. 361302.

Opmerking:

Wigopnames + accessoires nr. 361341 – 361352, klemstukken nr. 361238 – 361250.

Geschikt voor kleurcode: LCV125G

Technische beschrijving

Voor type	125
Bekbreedte b	104 mm
c	24 mm
Bekhoogte h	20 mm
Beklengte l	189 mm
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	LCV125G

Producttype

Bankschroefbek

Accessoires

Wigopnames Type 2

361341 2

Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 48 mm

361343 48

Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 23 mm

361343 23

Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 29 mm

361343 29

Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 43 mm

361343 43

Wigopnames Type 1

361341 1

Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 34 mm

361343 34