

 Mahr**Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 50-60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 50-60
GTIN	4059192010669
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428950, instelringen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Standaardmeetdiepte	79 mm
Maat a	0 mm
Meetdiepte met verlengstuk	229 mm
Meetbereik	50 - 60 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype	3-punts binnenschroefmaat
-------------	---------------------------

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
--	------------

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
---	------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
--	-----------