

**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, Totale lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461796 300
GTIN	4045197486806
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Roestvrij** verenbandstaal.

Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.

Boven- en onderkant met 1 mm-verdeling.

**Technische beschrijving**

Lengte	300 mm
Doorsnede dikte	0,5 mm
Doorsnede breedte	13 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

**Dienstverlening**

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------