

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 12-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).
Zelfcenterende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Meetbereik	12 - 16 mm
Instelring-Ø	16 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 12-20	428993 12-20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14