

**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, Totale lengte: 300mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 461800 300 |
| GTIN | 4045197234889 |
| Artikelklasse | 42G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|----------------|
| Lengte | 300 mm |
| Doorsnede dikte | 0,5 mm |
| Doorsnede breedte | 13 mm |
| Kalibratie | F8 |
| Norm | EG II |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| Producttype | Liniaal |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm | 026200 500 |
|---|------------|