

Garant**Rolbandmaat met kijkvenster, Bandlengte: 2m****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 462210 2 |
| GTIN | 4045197154101 |
| Artikelklasse | 41H |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Slagvaste kunststof behuizing.
- Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.
- Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.
- Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabil, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.
- Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).
- Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-------|
| Bandbreedte | 16 mm |
| Behuizing hoogte | 63 mm |
| Behuizing lengte | 63 mm |
| Behuizing breedte | 24 mm |
| Bandlengte | 2 m |

| | |
|-------------|----------|
| Norm | EG II |
| Kalibratie | G1 |
| Producttype | Meetband |

Dienstverlening

| | |
|---|----------|
| KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 2 m | 026240 2 |
|---|----------|