

**Lamellenblok (enkel, niet-magnetisch), Type: 9****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 380820 9 |
| GTIN | 4045197311047 |
| Artikelklasse | 33S |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Staal-messingverbinding.**
- **Langs- en dwarspoolverdeling. Vlak of met prisma.**
- **Lamellen van 1 mm messing / 3 mm staal, gelijmd zonder trekanker.**
- **Lamellenblokken zijn zelf niet magnetisch.**
- **Hoogtetolerantie $\pm 0,5$ mm.**

Toepassing:

- **Alleen in combinatie met magnetische opspanplaten toepasbaar voor de bewerking van onregelmatige werkstukken.**
- **In de blokken kan elk soort profilering worden verwerkt.**

Technische beschrijving

| | |
|--------------|--------|
| Gewicht | 2,1 kg |
| Poolrichting | dwars |
| Hoogte | 41 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Uitvoering | vlak |

Producttype

Lamellenblok