

**Witte stalen meetband in behuizing, Bandlengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462900 30
GTIN	4007368073611
Artikelklasse	46M

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing: onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

Band: Gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

Witte stalen meetband. Geharde band, fosfaatlaag als corrosiebescherming, met slijtvaste kunststof coating. Zeer goed afleesbaar. Met doorlopende mm-verdeling.

Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Technische beschrijving

Behuizing hoogte	32 mm
Bandbreedte	13 mm
Behuizing breedte	145 mm
Behuizing lengte	175 mm

Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	30 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------