



## Stalen meetband V2A voor omtrek en $\emptyset$ , maximale meetomtrek: 950mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 465682 950    |
| GTIN          | 2050001061782 |
| Artikelklasse | 46R           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stalen **CJU**-meetband voor het meten van buitenomtrek en  $\emptyset$  van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en  $\emptyset$ . Afstand tussen maatstrepen 1 mm. **Noniusaflezing 0,1 mm**. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

**V2A-uitvoering** van roestvrij verenstaal.

#### Opmerking:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag.  
Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.

### Technische beschrijving

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Meetbereik voor omtrek      | 60 - 950 mm |
| Bandbreedte                 | 16 mm       |
| Meetbereik voor $\emptyset$ | 20 - 300 mm |
| Aflezing                    | 0,1 mm      |
| Banddikte                   | 0,2 mm      |
| Kalibratie                  | G2          |
| Producttype                 | Meetband    |

---

## Dienstverlening

KalibratieOmtrekmeetband Maximale lengte 1000 mm

026280 1000