



Roestvrijstalen meetband in behuizing, Bandlengte: 50m



Bestelgegevens

Bestelnummer	463050 50
GTIN	4007368105138
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

Band: Gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

Roestvrijstalen meetband van gehard chroom-nikkelstaal, transparant gemoffeld. Ogedrukte schaalverdeling met goed afleesbare cijfers en maatstreepjes. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Met cm-verdeling (eerste 20 cm met mm-verdeling).

Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Technische beschrijving

Behuizing lengte	210 mm
Behuizing breedte	175 mm
Behuizing hoogte	32 mm

Bandbreedte	13 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	50 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------