



## Stalen meetband met polyamidemantel in frame, Bandlengte: 50m



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 464900 50     |
| GTIN          | 4007368009634 |
| Artikelklasse | 46M           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Behuizing:** Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

**Frame:** Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

**Band:** gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

**Stalen meetband met polyamidemantel.** Goede breukvastheid en flexibiliteit. Knikvast verenbandstaal. **Hoge slijtvastheid**, weerbestendig en ongevoelig voor veel chemicaliën en oliesoorten. Met doorlopende mm-verdeling.

Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

#### Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

### Technische beschrijving

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Frame breedte      | 180 mm |
| Bandbreedte        | 13 mm  |
| totale lengte      | 390 mm |
| Type meetbeginpunt | A      |
| Bandlengte         | 50 m   |

|             |          |
|-------------|----------|
| Norm        | EG II    |
| Kalibratie  | G1       |
| Producttype | Meetband |

**Dienstverlening**

|  |           |
|--|-----------|
| KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m | 026240 50 |
|--|-----------|