

Mitutoyo**Digitale driepunts-binnenmeetgereedschapsset, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm.

Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een **hardmetalen conus**.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

Functie:

- **Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).**
- **Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.**
- **Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.**
- **Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.**

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 429250, controleringen.

Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 12 mm
Aantal instellingen	2
Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	8 / 10 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezings	0,001 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975