

**Witte stalen meetband in frame, Bandlengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	464500 30
GTIN	4007368002987
Artikelklasse	46M

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

Band: Gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

Witte stalen meetband. Geharde band, fosfaatlaag als corrosiebescherming, met slijtvaste kunststof coating. Zeer goed afleesbaar. Met doorlopende mm-verdeling.

Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Technische beschrijving

totale lengte	310 mm
Frame breedte	120 mm
Bandbreedte	13 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	30 m

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------