

Mitutoyo**Digitale binnenschroefmaatset, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12-25 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 429110, instelringen.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	8 / 10 mm
Meetbereik	6 - 12 mm
Aantal schroefmaten	3

Aantal instellingen	2
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Zender Type S16E	498966 S16E