

Mitutoyo**Digitale driepunts-binnenmeetgereedschapsset, Meetbereik: 12-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm.

Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een **hardmetalen conus**.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

Funcie:

- **Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).**
- **Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.**
- **Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.**
- **Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.**

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 429250, controleringen.

Technische beschrijving

Aantal meetkoppen	3
Aantal instellingen	2
Meetbereik	12 - 25 mm
Instelring-Ø	16 / 20 mm
Maximale afwijking	0,005 / 0,006 mm
Aflezings	0,001 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 3/150	429010 3/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
Zender Type S1	498966 S1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 23 mm	484030 23
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2

Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150	429010 2/150
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975