

**Witte stalen meetband in behuizing, Bandlengte: 10m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462900 10
GTIN	4007368074205
Artikelklasse	46M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Behuizing:** onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

**Frame:** Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

**Band:** Gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

**Witte stalen meetband.** Geharde band, fosfaatlaag als corrosiebescherming, met slijtvaste kunststof coating. Zeer goed afleesbaar. Met doorlopende mm-verdeling.

**Opmerking:**

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Behuizing lengte	138 mm
Behuizing hoogte	32 mm
Behuizing breedte	115 mm
Bandbreedte	13 mm

Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	10 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

### Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 10 m	026240 10
--	-----------