

**Mitutoyo****Digitale binnenschroefmaatset, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.**

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingsignalering.

**Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12-25 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Digitale binnenschroefmaten nr. 429110, instelringen.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	50 - 75 mm
Instelring-Ø	62 mm
Aantal schroefmaten	2

Aantal instellingen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-75 mm	020550 50-75
--	--------------

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70