




Roestvrijstalen meetband in frame, Bandlengte: 30m



Bestelgegevens

Bestelnummer	464850 30
GTIN	4007368048992
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

Band: gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

Roestvrijstalen meetband van gehard chroom-nikkelstaal, transparant gemoffeld. Opgedrukte schaalverdeling met goed afleesbare cijfers en maatstreepjes. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Met cm-verdeling (eerste 20 cm met mm-verdeling).

Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

Opmerking:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

Technische beschrijving

Frame breedte	120 mm
totale lengte	280 mm
Bandbreedte	13 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	30 m

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------