

**Mitutoyo****Digitale binnenschroefmaat, Meetbereik: 12-16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 429110 12-16  |
| GTIN          | 4946368562841 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.**

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

**Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12–16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Opmerking:**

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Meetbereik                 | 12 - 16 mm |
| Meetdiepte met verlengstuk | 226 mm     |
| Maat a                     | 0,3 mm     |
| Standaardmeetdiepte        | 76 mm      |
| Maximale afwijking         | 0,002 mm   |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Aflezing                                  | 0,001 mm                  |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                         |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357                |
| IP-klasse                                 | IP 65                     |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding           |
| Norm                                      | DIN 863                   |
| Aansluiting                               | USB-aansluiting           |
| Aansluiting                               | Digimatic-aansluiting     |
| Meettechniek                              | Digitaal                  |
| Verpakking                                | stevige box               |
| Kalibratie                                | B6                        |
| Producttype                               | 3-punts binnenschroefmaat |

## Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm       | 022500 20  |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975       |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm      | 484030 14    |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm      | 484030 16    |
| Zender Type S16E                                | 498966 S16E  |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 2/150   | 429010 2/150 |
| AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2          | 497445 D2    |
| AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2        | 497445 USB2  |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type       | 498965       |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm      | 484030 13    |

|   |            |
|---|------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm    | 484030 12  |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm    | 484030 15  |
| AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1        | 497445 D1  |