

Mitutoyo**Digitale binnenschroefmaatset, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12-25 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 429110, instelringen.

Technische beschrijving

Aantal instelringen	1
Instelring-Ø	87 mm
Aantal schroefmaten	2

Meetbereik	75 - 100 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 75-100 mm	020550 75-100
---	---------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Zender Type S16E	498966 S16E
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357