

**Roestvrijstalen meetband in behuizing, Bandlengte: 10m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	463050 10
GTIN	4007368110163
Artikelklasse	46M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Behuizing:** Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

**Frame:** Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

**Band:** Gepatenteerd bandbeginpunt, **Flextop-beslag**. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.

**Roestvrijstalen meetband** van gehard chroom-nikkelstaal, transparant gemoffeld. Ogedrukte schaalverdeling met goed afleesbare cijfers en maatstreepjes. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Met cm-verdeling (eerste 20 cm met mm-verdeling).

**Opmerking:**

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Behuizing lengte	138 mm
Behuizing breedte	115 mm
Bandbreedte	13 mm

Behuizing hoogte	32 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	10 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

### Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 10 m	026240 10
--	-----------