

**Mitutoyo****Digitale binnenschroefmaat, Meetbereik: 87-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429110 87-100
GTIN	2050001062215
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.**

'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.

Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.

**Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12–16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Opmerking:**

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Maat a	0,3 mm
Meetbereik	87 - 100 mm
Standaardmeetdiepte	102 mm
Meetdiepte met verlengstuk	252 mm
Maximale afwijking	0,003 mm

Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
Zender Type S16E	498966 S16E
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2

497445 D2

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm

484030 90