

Mitutoyo**Digitaal driepunts-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 62-75mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	429250 62-75
GTIN	4946368636603
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm.

Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een **hardmetalen conus**. Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

Funcie:

- **Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).**
- **Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.**
- **Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.**
- **Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Digimatic-signaalkabel nr. 497080, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Reservedeel:

Reservemeetkop nr. 429252.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	75 mm
Meetbereik	62 - 75 mm
Aflezing	0,001 mm
Maat a	0,3 mm
Meetdiepte met verlengstuk	225 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
---	--------

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
Reservemeetkop Meetbereik 62-75 mm	429252 62-75
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D1	497080 D1