

**Mitutoyo****Digitaal driepunts-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 8-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429250 8-10
GTIN	4946368636429
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen** Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm.

**Display 330° draaibaar.** De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een **hardmetalen conus**. Meetvlakken van hardmetaal met titaniumcoating.

**Voordeel:**

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

**Functie:**

- **Waardeopslagtoets slaat het meetresultaat op (bijvoorbeeld bij een ongunstige meetpositie).**
- **Nulpunt / absolute maat maakt nulstellen op elke positie mogelijk.**
- **Goedkeur/afkeur-weergave voor eenvoudige controle van de tolerantiewaarden.**
- **Snelverstelling voor snelle overbrugging van de meetweg.**

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Digimatic-signaalkabel nr. 497080, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Reservedeel:**

Reservemeetkop nr. 429252.

## Technische beschrijving

Meetbereik	8 - 10 mm
Maat a	2 mm
Aflezing	0,001 mm
Meetdiepte met verlengstuk	183 mm
Standaardmeetdiepte	83 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

Zender Type S1	498966 S1
----------------	-----------

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Reservemeetkop Meetbereik 8-10 mm	429252 8-10
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965