



Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 1, Lengte×breedte: 630X400mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	430200 630X400
GTIN	2050001040091
Artikelklasse	46H

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

DIN 876/1 – diamantgelept voor werkplaats en productie.

Levering:

inclusief testrapport, transportverpakking. Inclusief ingezette stalen kogels.

Opmerking:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen.

Levering niet franco.

Technische beschrijving

Vlakheid	0,016 mm
----------	----------

Dikte	70 mm
Gewicht	55 kg
Aantal ingezette stalen kogels	3
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	1 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

Accessoires

Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X400 mm

431000 630X400