

PLANOLITH**Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 1, Lengte×breedte: 630X630mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430200 630X630
GTIN	2050001039347
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

DIN 876/1 – diamantgelept voor werkplaats en productie.

Levering:

inclusief testrapport, transportverpakking. Inclusief ingezette stalen kogels.

Opmerking:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Technische beschrijving

Gewicht	83 kg
---------	-------

Dikte	70 mm
Vlakheid	0,016 mm
Aantal ingezette stalen kogels	3
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	1 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

Accessoires

Onderzetkast Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X630 mm	431050 630X630
Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 630X630 mm	431000 630X630