



Weldonhouder Whistle-Notch Vorm ADB, BT 50 kort, Weldonhouder Whistle-Notch: 10 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302726 10
GTIN	2050001921581
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Met spanschroef en aanslagschroef.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: ISO 7388-2

Opnamenorm: JIS B6339

Vorm: ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3 μm

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 35 mm

Reservespanschroef 309900: 10

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	10 mm
Reservespanschroef 309900	10
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Buiten-Ø D	35 mm
Opname	BT 50 kort

Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50