

**Garant****Onderstel, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 800X600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431000 800X600
GTIN	
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstel Schroeven.

**Onderstel**, profielstaal, RAL 9006 witaluminium gelakt. Aflegbord van beuken multiplex.

**Toepassing:**

De vlakplaten van natuurlijk graniet nr. 430190 – 430500 worden op vooraf bepaalde punten gelagerd (ingezette stalen kogels).

- **Voor vlakplaten tot 630×630 mm. Voor plaatsing op werkbanken e.d. zijn de instelbare bankklemmen nr. 373500 het geschiktst.**
- **De lagerset is in hoogte verstelbaar en is bedoeld voor het richten van de platen (3 oplegpunten en 2 afstelschroeven als kantelbeveiliging).**

**Opmerking:**

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4× nr. 086002 gr. 850 bestellen.

**Technische beschrijving**

Onderbouw breedte	550 mm
Onderbouw diepte	560 mm
geschikt voor plaatafmeting lengte×breedte	800×600 mm

Belastbaarheid, verdeeld	500 kg
Gewicht	28 kg
Onderbouw hoogte	720 mm
Materiaal aflegbord	Beuken multiplex
maximale werkhoogte (bovenkant granieten vlakplaat)	900 mm
Hoogte onderbouw incl. lagerset	780 mm
Nivellering	25 mm
Producttype	Onderbouw