



Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 800X600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	430400 800X600
GTIN	2050001042644
Artikelklasse	46H

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

DIN 876/00 – ultrafijn diamantgelept voor de meetkamer.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking. Inclusief ingezette stalen kogels.

Opmerking:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Technische beschrijving

Vlakheid	0,004 mm
----------	----------

Dikte	120 mm
Gewicht	173 kg
Aantal ingezette stalen kogels	3
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	00 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

Accessoires

Afrolbokken, paar	431705
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 150 mm	431710 150
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 200 mm	431710 200
Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw Voor plaatlengte 800 mm	431700 800