

PLANOLITH**Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw, Voor plaatlengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431700 1000
GTIN	2050001039101
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekarm speciaal staal, oppervlak spiegelvrij mat verchromd, zodanig in granieten plaat aangebracht dat het sleufprofiel niet kan losraken of van positie kan veranderen.

Nauwkeurigheid:

0,01 mm/1000 mm, uitvoering B. Geleidings- en opspan-T-sleuf, geslepen. De nominale maat 14 mm is indicatief, accessoires zoals verstelbare centers e.d. worden exact op deze maat afgestemd.

Opmerking:

Bij bestelling s.v.p. de positie van de T-sleuf in het oppervlak aangeven en rekening houden met de vereiste minimale dikte van de granieten plaat. Bij elkaar kruisende T-sleuven en T-sleuven aan kopse kant prijs op aanvraag.

Technische beschrijving

Voor plaatlengte	1000 mm
Minimale dikte granieten plaat	140 mm
Producttype	Geleiderail