



Lichtmetalen waterpas R-profiel, Lengte: 1000 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	467405 1000
GTIN	4005069183738
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Torsiestijf aluminium R-profiel voor veeleisende toepassingen.

- **Hoge kantelveiligheid tijdens het meten dankzij extra breed meetvlak (4 cm).**
- **Markeren/snijden over de hele profiellengte zonder afzetten dankzij drie geleidingszekere afschrijfkanten. Doorlopend verbindingstuk boven horizontale libel.**
- **Handlijst met vingerribbel over de hele lengte.**
- **Afneembare en schokdempende eindkappen met gepatenteerde antislipstoppen. Met twee gecoate meetvlakken, twee verticale libellen en een horizontale libel.**

Maximale afwijking in normale positie: 0,5 mm/m

Maximale afwijking bij bovenhands meten: 0,5 mm/m

Technische beschrijving

Lengte	1000 mm
Maximale afwijking bij bovenhands meten	0,5 mm/m
Maximale afwijking in normale positie	0,5 mm/m
Producttype	Waterpas